



Technische Daten		
		THPh290105GPPU
Behälterdurchmesser inkl. Isolierung "D"	mm	739
Behälterhöhe "H"	mm	1718
Volumen TWW-Behälter	l	270
Volumen Pufferspeicher	l	92
Gewicht	kg	81
Max. zulässiger Betriebsdruck Heizregister	bar	6 bar(g)
Max. zulässiger Betriebsdruck Behälter	bar	3 bar(g)
Max. zulässige Betriebstemperatur Pufferspeich	°C	95°C
Fläche Heizregister	m ²	4
Volumen Heizregister	l	12,8
Heizregisterleistung (70°/10°/45°) - oben	kW	92
Material Heizregister	Edelstahl 316L	
Oberflächenbehandlung TWW-Behälters	ohne Innenlackierung; Aussen Grundierung + Decklack	
	ohne Innenlackierung; Aussen Grundierung + Decklack	
Oberflächenbehandlung Pufferspeicher	ohne Innenlackierung; Aussen Grundierung + Decklack	
Energieeffizienzklasse	A	
Isolierungsstärke (mm)	mm	65

Kaltwasserzulauf h1	"	5/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h1	mm	708
Warmwasserausgang h3	"	5/4
Höhe des Stutzens über dem Boden h3	mm	1448
Rücklauf Heizregister h4/ Ablaufstutzen h7	"	1
Höhe des Stutzens über dem Boden h4	mm	708
Einlauf Heizregister h5	"	1
Höhe des Stutzens über dem Boden h5	mm	1448
Tauchhülse für Temperatursensor h6	mm	893
Stutzen für Heizstab h8	"	6/4"
Höhe des Stutzens über dem Boden h8	mm	753
Tauchhülse für Temperatursensor h9	mm	1453
Entlüftungsstutzen h10	"	1/2
Höhe des Stutzens über dem Boden h10	mm	381
Stutzen für Heizstab h12	"	6/4"
Höhe des Stutzens über dem Boden h12	mm	258
Stutzen für Thermometer h13	"	1/2
Höhe des Stutzens über dem Boden h13	mm	209
Anschluss für Kühlmedium h14	"	1
Höhe des Stutzens über dem Boden h14	mm	133
Anschluss für Kühlmedium h15	"	1
Höhe des Stutzens über dem Boden h15	mm	216
Anschluss für Kühlmedium h16	"	1
Höhe des Stutzens über dem Boden h16	mm	301
Anschluss für Kühlmedium h17	"	1
Höhe des Stutzens über dem Boden h17	mm	384
Stutzen für Thermometer h19	mm	1452



TRIVEN